

BKW350070



Goulotte caniveau 350 70-110

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Largeur	350 mm
Longueur	2 400 mm
Section intérieure/utile	19 370 - 19 370 mm²
Hauteur minimale de la table	70 mm
Plage de nivellement	70 - 110 mm
Nombre d'unités d'installation fournies	3

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	80

Conditions d'utilisation	
Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	3 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	2 kN

Notice	
Entretien du sol	Sec

Equipement	
Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation	Fixation par vis
Avec cloison	Non

Matière	
Matière	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier
Traitement de surface	Zingué

Couvercle, porte	
Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué
Couvercle ouverture de montage	Non
Verrouillage du couvercle	Non

Fonctions	
Base détachable de la structure principale	Oui
Avec bac de plancher	Oui