BRP6513019010

Socle goulotte, PVC,70130,blanc paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	65 mm
Largeur	130 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	6 800 - 6 800 mm²

Couvercle, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0
Largeur de la partie supérieure 3	0

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	20
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	40

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB

Installation, montage

Perforation de socle	Oui

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9010

Matières

Couleur	Blanc paloma

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées

Equipement	
Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification