DSK50L6F10

Goulotte design 35x220 mm, blanc brillant, L=625 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	38 mm
Largeur	222 mm
Longueur	625 mm
Section intérieure/utile	2 800 - 2 800 mm²

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	12

Matière	
Couleur	Blanc

Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non

Connectivité	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses

Equipement	
Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Eclisse incluse	Oui
Avec film de protection	Oui