EC042

IP44

Passerelle impulsionnelle 2 voies, 230V

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension d'entrée	24 - 24 V
Courant électrique	
Nombre de circuits d'entrée	2
Dimensions	
Largeur	87,50 mm
Sécurité	
Indice de protection IP	IP55
Installation, montage	
Montage	En saillie
Conditions d'utilisation	
Température de service	-20 - 55 °C