EC360

Compteur divisionnaire triphasé direct 100A simple tarif

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	3P+N

Courant électrique

Courant assigné nominal	100 A
Courant de circuit de mesure maximum	100 A

Capacité

Nombre de modules	7

Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement direct

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	122,50 mm

Principaux attributs électriques

Type d'émetteur d'impulsion	Electrique

Compatibilité

Adapté à	Achat

Mesure

Système de mesure	Mesure directe
Type d'appareil de mesure	Electronique
Plage de mesure de la fréquence	50 - 60 Hz

Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'energie	4

Fonctions

Classe de précision	B
Type de tarif	Tarif simple

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

Puissance	
Puissance consommée VA	7,50 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1,80 W