EC370

Compteur tri via transfo simple tarif

Caractéristiques techniques

Architecture	
Type de pôles	3P+N
Courant électrique	
Courant assigné nominal	6 000 A
Courant de circuit de mesure maximum	6 000 A
Capacité	
Nombre de modules	4
Dimensions	
Hauteur	90 mm
Largeur	72 mm
Principaux attributs électriques	
Type d'émetteur d'impulsion	Electrique
Compatibilité	
Adapté à	Achat
Mesure	
Système de mesure	Transformateur de mesure
Type d'appareil de mesure	Electronique
Plage de mesure de la fréquence	50 - 60 Hz
Alimentation électrique	
Nombre de phase pour l'alimentation d'energie	4
Fonctions	
Classe de précision	B
Type de tarif	Tarif simple
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 55 °C
Température de stockage/transport	-20 - 70 °C
Puissance	
Puissance consommée VA	8,40 VA

Puissance dissipée totale sous IN	1,80 W