ECP180T

Compteur monophasé direct 3x80A 4M S0

Caractéristiques techniques

Architecture	
Type de pôles	3x 1P+N
Courant électrique	
Courant assigné nominal	80 A
Courant de circuit de mesure maximum	80 A
Capacité	
Nombre de modules	4
Connectivité	
Type de connection / prise	Raccordement direct
Dimensions	
Hauteur	92 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	60 mm
Principaux attributs électriques	
Type d'émetteur d'impulsion	Electrique
Compatibilité	
Adapté à	Achat/vente
Raccordement	
Section de racordement en entrée de comptage	33 - 33 mm²
Section de racordement en sortie de comptage	33 - 33 mm²
Installation, montage	
Couple de serrage	2 - 2 Nm
Fonctions mécaniques	
Couple de serrage nominal connexion digitale	0,50 - 0,50 Nm
Mesure	
Système de mesure	Mesure directe
Type d'appareil de mesure	Electronique
Plage de mesure du courant	0,25 - 80,0 A
Plage de tension de mesure PH/N	92 - 276 V
Plage de mesure de la fréquence	45 - 65 Hz

Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'energie	1

Fonctions

Classe de précision	B
Type de tarif	T1...T2 (230 V AC)/-
Est calibré	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

Puissance

Puissance consommée VA	2 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1 W