EE171

IP20

Interrupteur crépusculaire électronique 1 voie prog 7 jours avec cellule saillie

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V

Réglages

Temporisation à l'enclenchement	15 s

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
Température de stockage/transport	-20 - 60 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 4 mm²
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 4 mm²

Capacité

Nombre de modules	3

Textes

Mode de montage	Pour un montage sur rail DIN, Sonde à monter en saille pour montage mural et en plafond
Type de raccordement	Avec bornes à vis