EE960

Lampe de secours débrochable

Caractéristiques techniques

Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz

Conditions d'utilisation	
Température de service	0 - 40 °C
Température de stockage/transport	-5 - 60 °C

Connectivité	
Type de montage	Fixation par serrage, borne à vis

Raccordement	
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm²

Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	1 W

Dimensions	
Hauteur	70 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	51 mm

Tension	
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V