EH171A

Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 7 jours 6-24V avec réserve

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre de canaux	1

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C

Capacité

Nombre de modules	3

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	65 mm

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	6 - 24 V

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification