EH710A

Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 24h 6-24V sans réserve

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre de canaux	1

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C

Capacité

Nombre de modules	4

Dimensions

Hauteur	72 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	45 mm

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	6 - 24 V