ESD264

Contacteur 63A, 2O, 24V

Caractéristiques techniques

Raccordement	
Type de contact	2O
Nombre de contacts	2
Section de raccordement en câble souple	1.5 - 16 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 25 mm²

Courant électrique	
Courant assigné nominal	63 A

Capacité	
Nombre de modules	3

Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz

Tension	
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
Tension assignée d'isolement	440 V
Tension circuit de commande en CA	24 - 24 V
Tension circuit de commande en CC	0 - 0 V

Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

Endurance	
Endurance mécanique nombre de manœuvres	100 000
Endurance électrique en nombre de cycles	30 000

Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	10 W
Consommation à l'appel	60 VA

Dimensions	
Hauteur	85 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	60 mm

Equipement	
Nombre de contacts à fermeture	0

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Nombre de contacts à ouverture	2
Avec curseur pour commutation manuelle	Non

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification