FB9923007030

**Goulotte 99x230,gris**

**Caractéristiques techniques**

| **Dimensions** | |
|---|---|
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | 230 mm |
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur du couvercle | 230 mm |
| Section intérieure / utile | 19 660 - 19 660 mm² |

| **Couvercle, porte** | |
|---|---|
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 1 |

| **Capacité** | |
|---|---|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 77 |

| **Matière** | |
|---|---|
| Matière | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité |
| Code RAL | 7030 |

| **Matières** | |
|---|---|
| Couleur | Gris |

| **Sécurité** | |
|---|---|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
| Indice de protection IP | IP20 |

| **Normes** | |
|---|---|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |

| **Conditions d'utilisation** | |
|---|---|
| Température de service | -5 - 60 °C |

| **Connectivité** | |
|---|---|
| Accessoires d'alignement | Sans éclisses |

| **Equipement** | |
|---|---|
| Nombre de cloisons | 0 |
| Nombre de cloisons clipsables | 4 |
| Éclisses incluses | Oui |
| Avec film de protection | Non |

| Installation, montage | |
|---|---|
| Perforation de socle | Oui |