FB9923009016

Goulotte FB 100x230mm PVC blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	100 mm
Largeur	230 mm
Longueur	2 000 mm
Largeur du couvercle	230 mm
Section intérieure / utile	19 660 - 19 660 mm²

Couvercle, porte	
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	77

Matière	
Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Pure

Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP20

Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 60 °C

Connectivité	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses

Equipement	
Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	4
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

Installation, montage

Perforation de socle	Oui