FD42T

Porte transparente h650 pour VegaD

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	520 mm
Largeur	700 mm
Profondeur	45 mm

Couvercle, porte	
Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte partielle
Nombre de serrure de la porte	1

Matière	
Code RAL	9010
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

Matières	
Couleur	Blanc pur

Sécurité	
Indice de protection IP	IP41
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour