FL130A

Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 1250mm l 800mm p 300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	1 250 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,2 mm

Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm, Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement	
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre de rangées	8

Installation, montage	
Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière	
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Acier

Couvercle, porte	
Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique	
Courant assigné nominal	250 A

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification