FL229B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 800mm l 600mm p 300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	800 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité	
Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm, Par clé
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

Equipement	
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre rangées	4

Installation, montage	
Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matière	
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

Matières	
Couleur	Gris clair

Couvercle, porte	
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique	
Courant assigné nominal	630 A