FL368B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 65 h2050mm l1100mm p300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	2 050 mm
Largeur	1 100 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Serrure à barillet, Par clé
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08

Equipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre rangées	5

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matière

Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

Matières

Couleur	Gris clair

Couvercle, porte

Nombre de portes	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A