FL53S

Armoire, univers, IP65, CL 2, 850 x 850 x 300mm, Polyester

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	850 mm
Largeur	850 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points, Carré 8 mm
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre de rangées	5

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Laqué
Matériau	Polyester renforcé de fibre de verre
Finition	Mat

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification