FM108

Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 1860 x l 400 x p 260mm

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	1 860 mm
Largeur	450 mm
Profondeur	260 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP55
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Avec fermeture
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

Equipement	
Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre de rangées	12

Installation, montage	
Montage	Socle monté dans le sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière	
Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Couvercle, porte	
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique	
Courant assigné nominal	630 A

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification