FV32A

Coffret saillie, VegaD IP55, 650x550x275mm, 24 modules + 2 rangées à compléter

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A

Equipement

Nombre de rails	1
Nombre rangées	3
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	24

Dimensions

Hauteur	650 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	275 mm
Largeur en unités de division	24

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Type de poignée	Poignée escamotable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matière

Matière	Métal, Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

Indice de protection IP	IP55
Type de verrouillage	Par outil spécial