

FWK9502100VERZ

Goulotte zinguée resistante au feu L. 750mm

Caractéristiques techniques

Sécurité	
Classe de résistance au feu	E30, E60

Architecture	
Nombre de côtés résistants aux feu	3

Installation, montage	
Perforation de socle	Oui

Dimensions	
Hauteur	142 mm
Largeur	300 mm
Longueur	750 mm
Hauteur intérieure	49 mm
Largeur intérieur	204 mm
Section intérieure / utile	9 996 - 9 996 mm²

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	43

Matière	
Matière	Plâtre, Acier
Traitement de surface	Galvanisé

Matières	
Couleur	Zingué

Equipement	
Matière de la gaine	Acier
Nombre d'agrafes par mètre	0
Peut être cloisonné	Oui
Nombre de cloisons clipsables	0
Avec film de protection	Non