GBA5005019016



Socle goul install Alu 50050 blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	54 mm
Largeur	54 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	2 500 - 2 500 mm²

Couvercle, porte	
Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0
Largeur de la partie supérieure 3	0

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	15
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	25

Compatibilité	
Format appareillages compatibles	47 x 45 mm

Installation, montage	
Perforation de socle	Non

Matière	
Matière	Aluminium
Traitement de surface	Laqué
Code RAL	9016

Matières	
Couleur	Pure

Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 60 °C

Connectivité	
Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées

Equipement	
Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification