GBA500501ALU



Socle goul.d'install. Alu 50050,anodisé

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	54 mm
Largeur	54 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	2 500 - 2 500 mm²

Couvercle, porte	
Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0
Largeur de la partie supérieure 3	0

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	4
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	15

Compatibilité	
Format appareillages compatibles	47 x 45 mm

Installation, montage	
Perforation de socle	Non

Matière	
Matière	Aluminium
Traitement de surface	Anodisé

Matières	
Couleur	Aluminium

Connectivité	
Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées

Equipement	
Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui