GBD5005009016



Goul. Installat. GBD 50050 blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	54 mm
Largeur	54 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	2 500 - 2 500 mm²

Couvercle, porte	
Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0
Largeur de la partie supérieure 3	0

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	4
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	15

Compatibilité	
Format appareillages compatibles	47 x 45 mm

Installation, montage	
Perforation de socle	Non

Matière	
Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Pure
Code RAL	9016

Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 60 °C

Connectivité	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses

Equipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification