HA360

Interrupteur à coupure apparente 3P 800A

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	800 A
Courant assigné admissible IcwW IEC 60947	26 kA
Courant assigné d'emploi en AC21	800 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	800 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	800 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	800 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	800 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	800 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	800 A
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-3	48 kA
Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947	26 kA

Architecture	
Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de boitier	Produit complet
Type de pôles	3P

Couvercle, porte	
Cadenassable	Oui

Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP00

Raccordement	
Section de raccordement en câble rigide	2x 300 mm²
Section de raccordement en câble souple	2x 300 mm²

Tension	
Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 000 V
Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V

Puissance

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Puissance dissipée par pôle à In	39,70 W
Puissance dissipée totale sous IN	119,10 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	526 000 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC-23	360 000 W

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Fonctions

Inverseur	Non
Fonction interrupteur arrêt d'urgence	Non
Fonction Interrupteur principal	Oui
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance	Oui
Fonction Interrupteur sécurité	Oui
Fonction Interrupteur sectionneur	Oui

Equipement

Commande motorisée optionnelle	Non
Nombre contact auxiliaire inverseur	0
Nombre contact auxiliaire à ouverture	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0

Installation, montage

Couple de serrage	40 - 45 Nm

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification