HCF991H

Interrupteur à déclenchement libre h1600 4P 1600A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	1 600 A

Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Manette

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	3x 240 mm²
Section de raccordement en câble souple	3x 240 mm²

Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V

Déclenchements

Temps de réponse à l'ouverture	10 ms

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Equipement

Commande motorisée optionnelle	Oui

Fonctions

Unité de déclenchement	Interrupteur

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	56,30 W
Puissance dissipée totale sous IN	168,90 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	1 053 000 W

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP4X