HFD312

Interrupteur combiné fusible 3P - 125 A - T00

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte

Tension

Tension assignée d'isolement	750 V

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	60,90 W
Puissance dissipée par pôle à In	20,30 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	82 000 W

Sécurité

Indice de protection IP	IP00

Fusible

Taille de l'élément fusible	NH00

Dimensions

Hauteur	162 mm
Largeur	148 mm

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui