HFD325

Interrupteur combiné fusible 3P - 250 A - T1

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	250 A
Architecture	
Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte
Tension	
Tension assignée d'isolement	750 V
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	123,30 W
Puissance dissipée par pôle à In	41,10 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	164 000 W
Sécurité	
Indice de protection IP	IP00
Fusible	
Taille de l'élément fusible	NH1
Dimensions	
Hauteur	195 mm
Largeur	234 mm
Couvercle, porte	
Cadenassable	Oui