

HIB425M

Commutateur motorisé 4P 250A

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V

Courant électrique	
Courant assigné nominal	250 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG	50 kA

Puissance	
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	164 000 W

Architecture	
Nombre de pôles	4