KB380B

Barre de pontage 3P 80A languette 16mm² 57M

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	80 A
Architecture	
Nombre de pôles	3
Dimensions	
Longueur	1 000 mm
Tension	
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
Raccordement	
Section de raccordement en câble rigide	16 mm²
Capacité	
Nombre de modules	57