KB480B

Barre de pontage 3P+N 80A languette 16mm² 57M

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	80 A
Architecture	
Nombre de pôles	4
Dimensions	
Longueur	1 000 mm
Tension	
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Raccordement	
Section de raccordement en câble rigide	16 mm²
Type de connection/prise	Barre de pontage avec broche
Capacité	
Nombre de modules	57

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification