

KBN381

Barre de pontage 3P+N 35mm² 90° pour SPA180N

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	59 mm
Largeur	141 mm
Profondeur	5 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 85 °C

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Tension

Tension maximale en régime permanent Uc_DC IEC 61643	690 V

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20