KCN325

Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 3 rangées entraxe 125 mm

Caractéristiques techniques

Courant Electrique

Courant assigné nominal	63 A

Architecture

Nombre de pôles	2

Dimensions

Longueur	271 mm

Tension Electrique

Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	16 mm²