

KXA04LH

Borne de passage-phase, 4mm², 800V/32A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	32 A
Dimensions	
Hauteur	48,50 mm
Largeur	44,50 mm
Profondeur	6 mm
Installation, montage	
Montage sur	Rail DIN
Raccordement	
Section de raccordement en câble souple	0.5 - 4 mm²
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 6 mm²
Matière	
Couleur	Gris
Matériau	Polyamide (PA)
Connectivité	
Type de raccordement	Borne à vis

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification