LF6023049016



Angle intérieur pour goulotte LF/LFF/FB 60x230mm blanc

Caractéristiques techniques

Accessoires	
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Réglages	
Plage angulaire	90 - 90
Dimensions	
Hauteur	61 mm
Largeur	230 mm
Matière	
Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Matières	
Couleur	Pure
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 60 °C
Equipement	
Avec film de protection	Non
Related Series	FB 60x230, LFF 60x230