LF6023089016



Dérivation en T pour goulotte LF/LFF/FB 60x230mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	61 mm
Largeur	230 mm

Accessoires	
Configuration de la pièce de forme	Moulé

Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non

Matière	
Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016

Matières	
Couleur	Pure

Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 60 °C

Equipement	
Avec film de protection	Non
Related Series	FB 60x230, LFF 60x230