LFF4004007030

Goulotte Liféa 40X40 avec eclisses RAL 7030

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	40 mm
Largeur	40 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	1 200 - 1 200 mm²

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	6

Matière	
Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	7030

Matières	
Couleur	Gris

Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 60 °C

Connectivité	
Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses

Equipement	
Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Non
Avec film de protection	Non