LFF601147030



Angle intérieur variable LF/LFF60110 gris

Caractéristiques techniques

Accessoires	
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Réglages	
Plage angulaire	83 - 97
Dimensions	
Hauteur	60 mm
Largeur	110 mm
Matière	
Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris pierre
Code RAL	7030
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 60 °C
Equipement	
Avec film de protection	Non