LFF601157030



Angle plat LF/LFF60110 gris

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	60 mm
Largeur	110 mm

Accessoires	
Configuration de la pièce de forme	Moulé

Réglages	
Plage angulaire	90 - 90

Matière	
Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris pierre
Code RAL	7030

Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07

Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 60 °C

Equipement	
Avec film de protection	Non