LFH3004509010



**Goulotte LFH 30X45 RAL 9010 sans halogène**

**Caractéristiques techniques**

| **Dimensions** | |
|---|---|
| Hauteur | 30 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Longueur | 2 000 mm |
| Section intérieure/utile | 1 010 - 1 010 mm² |

| **Capacité** | |
|---|---|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 5 |

| **Matière** | |
|---|---|
| Matière | PC-ABS |
| Traitement de surface | Non traité |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc paloma |

| **Sécurité** | |
|---|---|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP30 |

| **Normes** | |
|---|---|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |

| **Conditions d'utilisation** | |
|---|---|
| Température de service | -5 - 90 °C |

| **Connectivité** | |
|---|---|
| Accessoires d'alignement | Profilé pré-équipé d'éclisses |

| **Equipement** | |
|---|---|
| Nombre de cloisons | 0 |
| Nombre de compartiments | 1 - 1 |
| Nombre de cloisons clipsables | 0 |
| Eclisse incluse | Non |
| Avec film de protection | Non |