LFH4006009010



Goulotte LFH 40X60 RAL 9010 sans halogène

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	1 500 - 1 500 mm²

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	7

Matière	
Matière	PC-ABS
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9010

Matières	
Couleur	Blanc paloma

Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30

Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 90 °C

Connectivité	
Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses

Equipement	
Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	1
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non