LFS3004509010



Goulotte LFS en acier 30x45mm en blanc palmoa

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	30 mm
Largeur	45 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	970 - 970 mm²

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	4

Matière	
Matière	Acier
Traitement de surface	Laqué
Code RAL	9010
Couleur	Blanc paloma

Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Classe de protection (IP)	IP30

Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Oui

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 90 °C

Connectivité	
Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées

Equipement	
Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Eclisse incluse	Non
Avec film de protection	Non