LFS600600VERZ



Goulotte LFS en acier 60x60mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	2 860 - 2 860 mm²

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	12

Matière	
Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé

Matières	
Couleur	Zingué

Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection IP	IP30

Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 90 °C

Connectivité	
Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées

Equipement	
Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non