MZ204





Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

Caractéristiques techniques

Puissance	
Consommation à l'appel	27 VA

Conditions d'utilisation	
Température de service	-25 - 60 °C

Tension	
Tension circuit de commande en CA	24 - 48 V
Tension circuit de commande en CC	12 - 48 V
Type de tension d'alimentation	AC/DC
Tension assignée d'isolement	4 000 V
Tension assignée d'emploi Ue	24 - 48 V
Tension assignée d'emploi en continue	12 - 48 V

Dimensions	
Hauteur	83 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	68 mm

Capacité	
Nombre de modules	1