RED013X

Alimentation 28 VDC / 1,25 A rail DIN

Caractéristiques techniques

Capacité	
Nombre de modules	3
Dimensions	
Hauteur	93 mm
Largeur	52 mm
Profondeur	68 mm
Raccordement	
Nombre d'interphones pouvant être raccordés	32
Conditions d'utilisation	
Température de service	5 - 40 °C
Installation, montage	
Montage	Rail DIN
Tension	
Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de sortie	28 - 28 V
Tension de service	230 - 230 V
Courant électrique	
Courant de sortie	1 250 mA
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP20
Textes	
Raccordement	Tension d'entrée, Tension de sortie