SPN015D

Cartouche 15KA 275V pour parafoudre débrochable

Caractéristiques techniques

Capacité	
Nombre de modules	1

Tension	
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1	275 V
Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11	1 kV

Courant électrique	
Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	5 kA
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE	15 kA

Dimensions	
Hauteur	45 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	18 mm

Conditions d'utilisation	
Température de service	-40 - 55 °C

Normes	
Classe d'exigence IEC 61643	T2

Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz