SPN265R

Parafoudre 2P débrochable 65KA type 2 avec réserve+contact de télésignalisation

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	2

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1	275 V
Niveau de protection Up IEC61643-1	1,50 kV

Courant électrique

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 µs, IEC61643)L-N(PEN)/ N-PE	20 kA
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE	65 kA

Dimensions

Largeur	36 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 55 °C

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Oui

Normes

Norme Internationale IEC61643	T2

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Installation, montage

Couple de serrage	3,60 - 3,60 Nm