ST314



Transformateur sécurité 40VA 230V-12 à 24V

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de sortie	12 - 24 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension assignée d'isolement	4 000 V

Puissance

Puissance consommée VA	40 VA

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 35 °C

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Installation, montage

Montage	Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	6 mm²
Section de raccordement en câble souple	4 mm²

Capacité

Nombre de modules	4

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	58 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Protection thermique	Oui

Equipement

Protégé contre les court-circuits	Oui
Commutateur marche/arrêt	Non