SVS132B

quickconnect

Voyant LED rouge 12-48V QCPB

Caractéristiques techniques

Capacité	
Nombre de modules	1

Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz

Tension	
Tension assignée d'isolement	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	2 000 V
Type de tension d'alimentation	AC/DC
Tension assignée d'emploi Ue	12 - 48 V

Conditions d'utilisation	
Température de service	-20 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

Connectivité	
Type de connection / prise	QuickConnect

Raccordement	
Section de raccordement en câble souple	1.5 - 2.5 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 2.5 mm²
Type de douille	Fix

Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	0,33 W
Puissance max. par point de chargement	0

Dimensions	
Hauteur	83 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	62 mm

Éclairage	
Type de Lampe	LED

Matière	
Couleur	Rouge

Sécurité	
Indice de protection IP	IP20